

PHILIPS

Nástěnné svítidlo Calgary,
60 W E27, bez žárovky

myGarden

Bez žárovky

Antracit

Odolné proti vodě

17479/93/PN



Osvětlete si vchod

Válcové nástěnné svítidlo Philips Calgary v antracitovém provedení dodá stěnám moderní vzhled. Jemně osvětlí vchod rozptýleným a hřejivým světlem.

Ozdobte svou zahradu designem

- Zvolte si moderní styl
- Zvolte si venkovní nástěnná svítidla

Doladte styl svých venkovních prostor

- Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44

Zvláštní vlastnosti

- Snadné nastavení pro každé použití

Navrhnete si světelnou zahradu

- Dekorativní venkovní osvětlení

Přednosti

Zvolte si moderní styl

Toto svítidlo bylo navrženo v Evropě a vyznačuje se jedinečným, charakteristickým designem, který přispěje k vytvoření venkovního prostředí s moderním vzhledem.

Zvolte si venkovní nástěnná svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno prostřednictvím tohoto nástěnného svítidla, které se dokonale hodí pro montáž na vchodové dveře nebo na zdi terasy.

Navrženo pro venkovní použití

Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44. Je tedy chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji používaný ve venkovním prostředí, kam se ideálně hodí.

Jednoduchá instalace

Dekoratívni venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit podobu vaší zahrady nebo venkovních prostor – osvětlit poutavé prvky, stylově nasvítit cestičky nebo vytvořit ideální prostředí pro nezapomenutelné večery s přáteli a rodinou. To je také důvod, proč společnost Philips přišla s nádherně dekorativními venkovními svítidly, řadou myGarden. Vyznačuje se elegancí a funkcí, díky nimž můžete naplno využít venkovní prostor a vtisknout mu vlastní styl.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Sklo, Kov

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ne

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,875 kg
- Celková výška: 155 mm
- Celková délka: 140 mm
- Celková šířka: 100 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: –
- Maximální příkon náhradní žárovky: 60
- Kód IP: IP44 | Chráněno proti proniknutí drátů a chráněno proti stříkající vodě
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696176825
- Čistá hmotnost: 0,79 kg
- Hrubá hmotnost: 0,85 kg
- Výška: 16,5 cm
- Délka: 11 cm
- Šířka: 14,5 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.300

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com