

PHILIPS

Přízemní bodová /
hrotová svítidla Puled,
4,6 W GU10

myGarden

2700 K

Černá

Odolné proti vodě



17481/30/PO



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Toto originální černé bodové svítidlo Philips Puled dodá noční zahradě půvab. Vyzařuje teplé bílé světlo, které v noci zahradu oživí při rodinné večeři nebo venkovním setkání.

Světelné režimy

- Měkké teplé bílé světlo

Doladíte styl svých venkovních prostor

- Navrženo pro venkovní použití – odolné proti vodě podle IP44

Určeno ven

- Vysoce kvalitní hliník a opravdové sklo

Zvláštní vlastnosti

- Nastavitelné bodové světlo
- Snadné nastavení pro každé použití

Navrhňte si světelnou zahradu

- Dekorativní venkovní osvětlení

Přednosti

Měkké teplé bílé světlo

Teplé bílé světlo vytvoří útulnou atmosféru. Chytré světlo, které se jednoduše přizpůsobí vaší činnosti.

Navrženo pro venkovní použití

Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44. Je tedy chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji používaný ve venkovním prostředí, kam se ideálně hodí.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a opravdového skla.

Nastavitelné bodové světlo



Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Jednoduchá instalace

Dekoratívní venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit podobu vaší zahrady nebo venkovních prostor – osvětlit poutavé prvky, stylově nasvítit cestičky nebo vytvořit ideální prostředí pro nezapomenutelné večery s přáteli a rodinou. To je také důvod, proč společnost Philips přišla s nádherně dekorativními venkovními svítidly, řadou myGarden. Vyznačuje se elegancí a funkčností, díky nimž můžete naplno využít venkovní prostor a vtisknout mu vlastní styl.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Černá
- Materiál: Sklo, hliník

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Přesně směřované světelné paprsky: Ano
- Stmívatelné: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Teplota chromatičnosti: 2700 K

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada, Zahrada
- Styl: Nadčasový
- Typ: Přízemní bodová/hrotová
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,584 kg
- Celková výška: 105 mm
- Celková délka: 97 mm
- Celková šířka: 97 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla (skryto): 395
- Světelný tok žárovky: 395
- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 50
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz, Rozsah 220–240 V
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: 4.6
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696176849
- Čistá hmotnost: 0,67 kg
- Hrubá hmotnost: 0,8 kg
- Výška: 21 cm
- Délka: 12,5 cm
- Šířka: 12,5 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.623

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com