

PHILIPS

Nástěnné svítidlo

Linea

LINEÁRNÍ SVÍTIDLO LED 4000K

bílá

LED



31231/31/P3



Ozdobte svůj domov světlem

Ušetřete až 80 % energie se světelnými lištami LED od společnosti Philips. Integrované diody LED poskytují vysoce kvalitní teplé bílé světlo, které je ideální pro běžné osvětlení. Modulární systém usnadňuje propojení několika lišt dohromady.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED
- Dlouhá životnost až 20 let
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Zvláštní vlastnosti

- Lze připojit k výrobkům ze stejné řady
- Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie diody LED v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 20 000 hodin (což se rovná 20 letům, vycházíme-li z průměrného používání tři hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

Výrobek s možností připojení



Tento výrobek lze připojit k podobnému výrobku nebo k jakémukoli výrobku ze stejné řady.

Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku



Díky tlačítku diskrétně zabudovanému do svítidla můžete snadno rozsvěcovat i zhasínat.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Syntetika

Odolnost

- Nominální životnost: 20 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Integrované LED: Ano
- Tlačítko pro zapnutí a vypnutí na výrobku: Ano

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,215 kg
- Výška: 3,6 cm
- Délka: 84,8 cm
- Šířka: 2,5 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 1270 lm
- Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
- Příkon žárovky: 13 W
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696163184
- Čistá hmotnost: 0,22 kg
- Hrubá hmotnost: 0,48 kg
- Výška: 889 mm
- Délka: 35 mm
- Šířka: 73 mm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.465

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com