

PHILIPS

Nástěnné svítidlo

Linea

SHELLLINE 3000 K

bílá

LED



31237/31/P1



Světlé a uvolnění

Nástěnná světelná lišta Philips myLiving Decolinea Shellline spojuje výkon a vzhled v jednoduchém designu. S technologií LED s dlouhou životností a až 15 000 hodinami používání představuje toto osvětlení ideální náhradu tradiční světelné lišty T5.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED
- Dlouhá životnost až 15 let
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie diody LED v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 15 000 hodin (což se rovná 15 letům, vycházíme-li z průměrného používání 3 hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do nějž patří lampový modul LED a vinutí.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Syntetika

Odolnost

- Nominální životnost: 15 000

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Efekt rozptýleného světla: Ano
- Integrované LED: Ano

Různé

- Speciálně navrženo pro: Funkční, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,205 kg
- Výška: 3,4 cm
- Délka: 120,5 cm
- Šířka: 2,8 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 1800 lm
- Napájení ze sítě: Rozsah 220–240 V, 50–60 Hz
- Příkon žárovky: 18 W
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Počet světelných zdrojů: 1



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.493

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com