

PHILIPS


Stropní svítidlo
Wawel 20 W

Stropní svítidla

4000/6500/2700 K

Bílá

Stmívatelné; SceneSwitch



31822/31/P5



Kvalitní osvětlení pro domácí pohodu

Stropní svítidlo LED Philips myLiving WAWEL má integrovaný zdroj LED, který zajišťuje optimální a homogenní světelný tok. Jeho jasnost lze podle nálady a potřeby ovládat v nastavitelných krocích a ukládat do paměti.

Světelný efekt

- Rovnoměrná distribuce světla

Pokročilé osvětlení LED

- Nastavitelné v rozmezí 2700–6500 K

Šetřící energii

- 80% úspora energie ve srovnání s tradičními světelnými zdroji

Přednosti

Rovnoměrná distribuce světla



80% úspora energie



Nastavitelné



Ušetří až 80 % energie ve srovnání se standardní žárovkou. Zaplatí se a šetří peníze rok co rok. Snižte svůj účet za energii a začněte okamžitě šetřit.

Toto svítidlo je nastavitelné. Můžete jej naladit na preferovanou barvu světla od teplé bílé (2700 K) po studené denní světlo (6500 K).

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 20 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700-4000-6500 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Strmívatelné, SceneSwitch

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 160 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,72 kg
- Celková výška: 66 mm
- Celková délka: 380 mm
- Celková šířka: 380 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 380 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 2000
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Nast. bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696162781
- Čistá hmotnost: 0,72 kg
- Hrubá hmotnost: 1,18 kg
- Výška: 42,6 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 42,6 cm



Datum vydání:
2026-06-24
Verze: 0.450

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com