


PHILIPS

Stropní svítidlo
Cinnabar 17 W


Stropní svítidla

2700 K

Bílá



33362/31/16



Ozdobte svůj domov světlem

Kulaté stropní svítidlo Philips myLiving Cinnabar zaplaví prostor ve vašem domově hřejivým a příjemně rozptýleným bílým světlem LED. Toto světlo je doplněno prstencem způsobujícím haló efekt.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED
- Teplé bílé světlo
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Perfektní relaxace a atmosféra
- Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru

Přednosti

Šetřící energii




Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie LED integrovaná v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Teplé bílé světlo



Teplota barvy světla se může různit a udává se v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou přináší chladné světlo, které působí energičtěji. Tato žárovka Philips nabízí hřejivé bílé světlo vytvářející útulnou atmosféru.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

Perfektní relaxace a atmosféra

Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo ložnice musí být flexibilní a musí se snadno přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu prostoru a propůjčuje pokoji světlý vzhled a pocit otevřenosti.

Vytvořte stylovou atmosféru



Svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo nejmodernější požadavky, trendy a styly, takže bezproblémově zapadne do vašeho interiéru a vytvoří atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 88

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídlna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 142 mA

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,42 kg
- Celková výška: 79 mm
- Celková délka: 320 mm
- Celková šířka: 320 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 24
- Průměr: 320 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1500
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696122785
- Čistá hmotnost: 0,43 kg
- Hrubá hmotnost: 0,7 kg
- Výška: 8,7 cm
- Délka: 34,4 cm
- Šířka: 34,4 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.639

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com