


# PHILIPS

Stropní svítidlo  
Cinnabar 17 W


Stropní svítidla

4000 K

Bílá



33362/31/17



## Ozdobte svůj domov světlem

Kulaté stropní svítidlo Philips myLiving Cinnabar zaplaví prostor ve vašem domově příjemně rozptýleným chladně bílým světlem LED. Toto světlo je doplněno prstencem způsobujícím efekt svatozáře.

### Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED
- Dlouhá životnost až 15 let
- Chladné bílé světlo
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

### Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Perfektní relaxace a atmosféra
- Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru

# Přednosti

## Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

## Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie LED integrovaná v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

## Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 15 000 hodin (což se rovná 15 letům, vycházíme-li z průměrného používání 3 hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

## Chladné bílé světlo



Teplota barvy světla se může různit a udává se v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji. Toto svítidlo Philips nabízí chladné bílé světlo, které vám pomůže udržet vysokou hladinu energie.

## 5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

## Perfektní relaxace a atmosféra

Obývací pokoj je srdcem každého domova – místem, kde se scházejí a relaxují rodiny a kde tráví čas se svými hosty. Osvětlení obývacího pokoje nebo ložnice musí být flexibilní a musí se snadno přizpůsobit různým typům použití v průběhu dne. Pečlivé umístění různých zdrojů světla a hra s vrstvením světla také přispívá k vytvoření dojmu prostoru a propůjčuje pokoji světlý vzhled a pocit otevřenosti.

## Vytvořte stylovou atmosféru



Svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo nejmodernější požadavky, trendy a styly, takže bezproblémově zapadne do vašeho interiéru a vytvoří atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

**Odolnost**

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

**Ochrana životního prostředí**

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

**Charakteristika světla**

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

**Různé**

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

**Další charakteristiky**

- Proud žárovky: 142 mA

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,42 kg
- Celková výška: 79 mm
- Celková délka: 320 mm
- Celková šířka: 320 mm

**Servis**

- Záruka: 5 let

**Technické údaje**

- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 24
- Průměr: 320 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1700
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Studené bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718696125793
- Čistá hmotnost: 0,43 kg
- Hrubá hmotnost: 0,7 kg
- Výška: 8,7 cm
- Délka: 34,4 cm
- Šířka: 34,4 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.398

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)