

PHILIPS

Zapuštěné svítidlo
Donegal


Zapuštěná svítidla

Bez žárovky

Matný chrom



50391/17/PN



Vytvořte si ten pravý styl osvětlení

Zapuštěné bodové svítidlo Philips Donegal je vyrobeno z prvotřídního materiálu, který se nezapráší, je odolný proti korozi a není náročný na údržbu. Doplňte své bodové svítidlo stylovou žárovkou Philips GU10 LED a zajistěte si tak vysoce kvalitní osvětlení s dlouhou životností.

Zvláštní vlastnosti

- Žárovka není součástí balení
- Snadná výměna žárovky

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Prvotřídní materiál
- Bez prachu, bez koroze

Přednosti

Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, což vám umožňuje vybrat si světelný výstup, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Výběrem žárovky Philips LED si zajistíte vysoce kvalitní a dlouhotrvající světelný výstup.

Snadná výměna žárovky

Nová objímka se snadným použitím umožňuje bezproblémovou instalaci žárovky GU10.

Prvotřídní materiál

Toto zapuštěné bodové světlo je vyrobeno z prvotřídního syntetického materiálu s vynikající povrchovou úpravou. To je zárukou dlouhé životnosti a vysoké stálosti světelného toku.

Bez prachu, bez koroze

Speciální materiál, z něhož je zhotoven povrch tohoto zapuštěného bodového svítidla, je odolný proti korozi, minimalizuje usazování prachu a zajišťuje dlouhou životnost vašeho produktu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Chrom
- Materiál: Syntetika

Odolnost

- Nominální životnost: 30 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Odolnost proti rzi a prachu: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Snadná výměna žárovky: Ano
- Integrované LED: Ne
- Vyrobeno pro LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 112 lm/W

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,112 kg
- Vzdálenost zapuštění: 100 mm
- Celková výška: 42 mm
- Celková délka: 90 mm
- Celková šířka: 90 mm
- Recessed Ceiling cutout: 7.0 cm x 7.0 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: –
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: –
- Maximální příkon náhradní žárovky: 5,5
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace
- Počet světelných zdrojů: 1



Datum vydání: 2025-09-17
Verze: 0.1101

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com