


PHILIPS

Stropní/nástěnné
bodové svítidlo Paisley

Stropní / nástěnná bodová
svítidla

Bez žárovky

Bílá



50571/31/PN



Radostný život v každém okamžiku

Tato řada bodových světel Philips „my Living Contemporary“ se vyznačuje elegantními siluetami a vysoce kvalitním světlem, jež odpovídá soudobému vkusu, trendům a životnímu stylu.

Zvláštní vlastnosti

- Nastavitelné bodové světlo
- Dokonalý světlený paprsek pro bodové osvětlení

Určeno pro domácí kancelář

- Pro jakoukoli místnost v interiéru
- Přirozené a rozpoznatelné formy

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Vysoce kvalitní materiály

Přednosti

Nastavitelné bodové světlo



Namířte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Dokonalý světelný paprsek pro světelné akcenty. Toto bodové světlo Philips poskytuje dokonalý světelný paprsek pro bodové osvětlení (žárovka GU10 není spolu s produktem dodávána). Díky dodávanému světlu můžete zdůraznit jakýkoli detail či funkci svého interiéru.

Pro jakoukoli místnost v interiéru

Toto plně funkční a zároveň velmi elegantní bodové světlo Philips ozdobí jakoukoli místnost ve vašem domově.

Přirozené a rozpoznatelné formy

Nadčasový vzhled řady myLiving od společnosti Philips definují jemné přechody a křivky. Praktická a elegantní bodová světla myLiving neruší a dokonale zapadnou do jakéhokoli současného interiéru.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho domova na dlouhá léta.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nastavitelné – zdvihnutí a pokles
- Upevnění click!FIX: Ano
- Integrované LED: Ne

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Obývací pokoj, Pracovna, Chodba
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,365 kg
- Celková výška: 92 mm
- Celková délka: 134 mm
- Celková šířka: 102 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: No bulb included
- Technologie žárovky: LED
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: 5.5W
- Maximální příkon náhradní žárovky: 5,5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696164624
- Čistá hmotnost: 0,37 kg
- Hrubá hmotnost: 0,49 kg
- Výška: 17 cm
- Délka: 11,1 cm
- Šířka: 15,1 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.673

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com