


# PHILIPS

Stropní/nástěnné bodové  
svítidlo Paisley, 3x

Stropní / nástěnná bodová  
svítidla

Bez žárovky

Hliník



50573/48/PN



## Radostný život v každém okamžiku

Tato řada bodových světel Philips „my Living Contemporary“ se vyznačuje elegantními siluetami a vysoce kvalitním světlem, jež odpovídá soudobému vkusu, trendům a životnímu stylu.

### Zvláštní vlastnosti

- Nastavitelné bodové světlo
- Dokonalý světlený paprsek pro bodové osvětlení

### Určeno pro domácí kancelář

- Pro jakoukoli místnost v interiéru
- Přirozené a rozpoznatelné formy

### Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Vysoce kvalitní materiály

### Osvětlení, jež vám dá pohodlí a klid

- ClickFix pro snadnou montáž



# Přednosti

## Nastavitelné bodové světlo



Namířte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodové hlavy lampy.

## Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Dokonalý světelný paprsek pro světelné akcenty. Toto bodové světlo Philips poskytuje dokonalý světelný paprsek pro bodové osvětlení (žárovka GU10 není spolu s produktem dodávána). Díky dodávanému světlu můžete zdůraznit jakýkoli detail či funkci svého interiéru.

## Pro jakoukoli místnost v interiéru

Toto plně funkční a zároveň velmi elegantní bodové světlo Philips ozdobí jakoukoli místnost ve vašem domově.

## Přirozené a rozpoznatelné formy

Nadčasový vzhled řady myLiving od společnosti Philips definují jemné přechody a křivky. Praktická a elegantní bodová světla myLiving neruší a dokonale zapadnou do jakéhokoli současného interiéru.

## Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo je sestaveno z vrstvených vzorů z vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný, má dlouhou životnost a bude vylepšením vašeho domova na dlouhá léta.

## ClickFix pro snadnou montáž



Namontujte si své bodové svítidlo snadno i sami. Díky systému ClickFix k tomu nepotřebujete další osobu. Konzolu jednoduše připevníte ke stropu, připojte kabely a poté upevníte svítidlo v jednom kroku.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: hliník
- Materiál: Kov

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Upevnění click!FIX: Ano
- Integrované LED: Ne

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář, Hala
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ne

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,025 kg
- Výška: 9,2 cm
- Délka: 44,3 cm
- Šířka: 11,8 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: No bulb included
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: 5.5W
- Maximální příkon náhradní žárovky: 5,5
- Kód IP: IP20

- Třída ochrany: Třída I
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 3

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718696164693
- Čistá hmotnost: 1,02 kg
- Hrubá hmotnost: 1,32 kg
- Výška: 11,7 cm
- Délka: 11,5 cm
- Šířka: 49 cm



Datum vydání: 2025-06-13  
Verze: 0.655

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)