

PHILIPS

Stropní/nástěnné bodové
svítidlo Clockwork, 2x

Stropní / nástěnná bodová
svítidla

2700 K

Bílá

Stmívatelné

Snadná montáž díky systému
ClickFix



53172/31/16



Plynulé stmívání od jasného do měkkého světla

Někdy pocítíte chuť na změnu atmosféry, chcete, aby lépe odpovídala tomu, co právě děláte. Stmívatelná bodová svítidla Philips LED můžete plynule stmívat na vhodnou úroveň – od jasného funkčního světla vhodného pro každodenní práce po měkké světlo pro volný čas.

Osvětlení, jež vám dá pohodlí a klid

- ClickFix pro snadnou montáž
- Získejte vysoce kvalitní světlo LED, které je energeticky úsporné
- Životnost světelného zdroje je až 30 let užívání
- Okamžitá jasnost po zapnutí
- Vysoký světelný výkon – 1 000 lumenů
- Navrženo pro pohodlí vašich očí
- Integrované světlo LED
- Pro váš klid vám poskytujeme 5letou záruku

Všestranné osvětlení pro každý okamžik vašeho dne

- Plynulá regulace od 100% jasnosti po 10 % měkké světlo

Špičkový design pro optimální světelný efekt

- Kvalitní materiál s dlouhou životností
- Nastavitelné bodové světlo pro maximální flexibilitu
- Dokonalý světelný paprsek pro bodové osvětlení

Přednosti

ClickFix pro snadnou montáž



Namontujte si své bodové svítidlo snadno i sami. Díky systému ClickFix k tomu nepotřebujete další osobu. Konzolu jednoduše připevníte ke stropu, připojíte kabely a poté upevníte svítidlo v jednom kroku.

Úsporné světlo LED

Osvětlení využívající LED ušetří až 80 % energie oproti tradičnímu osvětlení se stejným světelným výkonem. Koupíte-li si žárovku Philips LED, začnete šetřit peníze ihned. Každý světelný zdroj, který nahradíte světlem LED, znamená okamžité snížení účtu za elektřinu.

Životnost až 30 let

Světla LED vydrží déle, a proto není nutné světelný zdroj často vyměňovat. Tím se podstatně snižuje množství odpadu, současně to ale v dlouhodobém horizontu znamená další finanční úsporu.

Okamžitý jas

U bodových zdrojů Philips LED nemusíte čekat. Ihned po zapnutí svítí naplno. Jejich teplé bílé světlo věrně napodobující žárovku okamžitě vytvoří útulné prostředí.

Vysoký světelný výkon – 1 000 lumenů

Rozsvíte svůj domov kvalitním světlem

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Integrované světlo LED

Toto bodové světlo se vyznačuje vysoce kvalitním světlem z integrovaných LED s optimálním světelným výkonem.

5letá záruka

Všechna naše bodová svítidla jsou vytvořena s ohledem na trvanlivost. Poskytujeme plnou 5letou záruku na kompletní výrobek, čímž máte zajištěno, že si užijete kvalitní osvětlení každý den po dlouhou dobu.

Plynulé a hluboké stmívání

Změňte atmosféru ve svém pokoji tak, aby vyhovovala tomu, co právě děláte. Stmívatelná bodová svítidla Philips LED umožňují snadno měnit jasnost světla pouhým otočením stmívače. Můžete stmívat plynule od 100% jasného světla vhodného pro každodenní práce po 10% měkké světlo pro volný čas a relaxaci.

Vysoce kvalitní materiály

Toto bodové svítidlo je vyrobeno z trvanlivých a vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a trvanlivý, má dlouhou životnost a bude osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

Snadno nastavitelné bodové světlo

Nastavitelné bodové světlo je navrženo tak, aby svítlo tam, kde to potřebujete nejvíce.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Moderní osvětlení s dobře známým širokým vyzařovacím úhlem (40 stupňů). Tento bodový zdroj LED je vhodný pro bodové i univerzální osvětlení. Je ideální pro použití v kuchyních, obývacích pokojích a jídelnách.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 30 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Upevnění click!FIX: Ano
- Přesně směřované světelné paprsky: Ano
- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 111 lm/W

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Strmívatelné

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,690 kg
- Celková výška: 90 mm
- Celková délka: 255 mm
- Celková šířka: 93 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: 1000
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 11.5
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída I – uzemnění
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 2

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718291488156
- Čistá hmotnost: 0,69 kg
- Hrubá hmotnost: 0,84 kg
- Výška: 29,8 cm
- Délka: 11,3 cm
- Šířka: 11,3 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.363

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com