

PHILIPS

Běžná žárovka

Běžná reflektorová
žárovka

60 W

Matná

Patice E14

871150038242978



Barevný reflektor z lisovaného skla

Barevné svítidlo PAR je určeno ke slavnostnímu osvětlení a také pro restaurace, taneční sály, diskotéky, fontány a světelná představení „Son et Lumiere“. Díky voděodolné konstrukci z lisovaného skla je toto svítidlo vhodné pro vnitřní i venkovní použití.

Není vhodné pro osvětlení pokojů v domácnosti

- Pro dekorativní barevné efekty

Zářivé barvy

- Vysoce kvalitní povrch

Vhodné pro vnitřní i venkovní použití

- Voděodolný barevný povrch

Přednosti

Pro dekorativní barevné efekty

Bohaté a syté barvy pro navození atmosféry

Vysoce kvalitní povrch

Voděodolný barevný povrch

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Patice: E14
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Matná

Rozměry zářivky

- Výška: 87 mm
- Šířka: 50 mm

Odolnost

- Nominální životnost: 1 000 h

Charakteristika světla

- Aplikace: Bodové světlo
- Index podání barev (CRI): 100

Vhodné osvětlení

- Tvar: NR50
- Napětí: 230 V

Spotřeba elektrické energie

- Příkon: 60 W
- Spotřeba energie: 60 W

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 1 000 h

Technické údaje

- Stmívatelné: Ano
- Patice krytky: E14



Datum vydání: 2024-11-21
Verze: 0.538

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com