

PHILIPS

2× stropní/nástěnné
bodové svítidlo Titan

Stropní / nástěnná bodová
svítidla

Bez žárovky

Hliník



8718696156018



Radostný život v každém okamžiku

Pořídte si tento praktický bodový zdroj Philips k sobě domů. Vyberte si žárovku Philips GU10 LED, která bude odpovídat vašemu stylu bodového světla a zajistí vám vysoce kvalitní a dlouhotrvající světlo.

Snadné použití

- Nastavitelné bodové světlo
- Žárovka není součástí balení

Špičková kvalita

- Kvalitní materiál s dlouhou životností

Zvláštní vlastnosti

- Pro jakoukoli místnost v interiéru

Přednosti

Nastavitelné bodové světlo



Namířte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

Kvalitní materiál s dlouhou životností

Toto bodové svítidlo je vyrobeno z trvanlivých a vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a odolný, má dlouhou životnost a bude osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

Pro jakoukoli místnost v interiéru

Toto plně funkční a zároveň velmi elegantní bodové svítidlo Philips ozdobí jakoukoli místnost ve vašem domově.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: hliník
- Materiál: Kov

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Upevnění click!FIX: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář, Hala
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,51 kg
- Výška: 10 cm
- Délka: 13 cm
- Šířka: 13 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ne
- Patice/objímka: GU10
- Maximální příkon náhradní žárovky: 50 W
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I
- Počet světelných zdrojů: 2



Datum vydání: 2025-02-14
Verze: 0.129

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com