

# PHILIPS


Světelný pás, 5 m,  
RGB

Světelné pásy


RGB

Průsvitná

Stmívatelné;RGB



8718696164242



## Světelné LED pásy Philips prozáří váš svět barvami

Dálkovým ovládním se dá tento světelný pásek snadno ovládat. Míru světla si dokážete plynule nastavit tak, jak vám vyhovuje. Změňte barvu podle svých představ – máte po ruce 30 předdefinovaných barev. Světelné LED pásy Philips se snadno montují, zastřihnou na ideální délku a přilepí na jakýkoli povrch

### **Snadná instalace**

- Velikost na míru

### **System Plug and Play**

- Snadná instalace Plug and Play

### **Ovládní**

- Dodává se s praktickým dálkovým ovládním

# Přednosti

## Velikost na míru

Světelné pásy se dají snadno sestříhnout tak, aby se vešly, kam potřebujete. Značky sestříhnutí na světelném pásku vás informují, kde se mají sestříhnout.

## Snadná instalace Plug and Play

Naše světelné pásy se snadno instalují. Prostě je zapojíte a můžete je rovnou začít používat. Všechno potřebné je už v balení.

## Dodává se s praktickým dálkovým ovládáním

Můžete si vybrat různé barvy světla, úrovně ztlumení a různá přednastavená světelná nastavení.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Stmívatelné: Ano

## Design a provedení

- Barva: Průhledná
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 20 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Vypínač na kabelu: Ano
- Obsahuje napájecí adaptér: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110
- Index podání barev (CRI): 45
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 20

## Světelný řetěz / světelný pás

- Prodloužitelné: Ne

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Obývací pokoj, Pracovna, Chodba
- Styl: Nadčasový
- Typ: Světelné pásy
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, RGB barvy

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 200 mA

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,205 kg
- Celková výška: 2,6 mm
- Celková délka: 5 000 mm
- Celková šířka: 10 mm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Celkový světelný tok svítidla: -
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Barevné světlo (RGB)
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

## Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

#### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696164242
- Čistá hmotnost: 0,28 kg
- Hrubá hmotnost: 0,32 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 5,5 cm
- Šířka: 16 cm



Datum vydání:  
2026-06-24  
Verze: 0.463

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)