

PHILIPS

Žárovka

LED

40 W

E27

8718696167779



Pro klasický vzhled

Kombinací klasického kabelu s textilním opletem a kovové patice klasického tvaru upravě vnáší tento prvek Philips do obytného prostoru tu správnou nostalgickou atmosféru. Celkový dojem dotvoříte žárovkou LED z klasické řady Philips s paticí E27.

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Vysoce kvalitní materiály
- Nastavitelná délka kabelu

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Kabel

Přednosti

Materiál vysoké kvality [kabel]

Krásný kabel s textilním opletem zajistí, že lampa bude po instalaci viset rovně. Matně saténová úprava kovové patice umocňuje starožitný vzhled žárovky.

Nastavitelná délka kabelu [kabel]

Kabel je plně nastavitelný v různých délkách, což poskytuje dokonalou flexibilitu při vytváření stylové a dynamické kombinace závěsného osvětlení nad kuchyňským ostrůvkem nebo jídelním stolem.

Kabel

Tyto žárovky Philips lze používat v kombinaci s některým z kabelů Philips. Osvětlení interiéru tak bude mít jednotný výraz a navíc dodá obývanému prostoru industriální charakter.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Příslušenství
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne

Odolnost

- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 25 000
- Nominální životnost: 10 950

Charakteristika světla

- Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 0,00 lm/W

Různé

- Zvláštní funkce: Dekorativní

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 330 mA
- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 120–240 V
- Spotřeba energie: 40 W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,7 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitý výkon: 40 W

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: E27
- Lze jej použít v uzavřených svítidlech?
No

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696167779
- Čistá hmotnost: 0,43 kg
- Hrubá hmotnost: 0,48 kg
- Výška: 16,9 cm
- Délka: 7,1 cm
- Šířka: 16,9 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.1045

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com