

PHILIPS

6× žárovka 60 W,
A60 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h

Nestmívatelné



8718696586310



Nechte se pohlit teplým bílým světlem

Žárovky Philips LED se vyznačují krásným teplým bílým světlem, výjimečně dlouhou životností a značnými energetickými úsporami, které okamžitě pocítíte. Čisté a elegantní provedení z nich činí dokonalou alternativu k tradičním matným žárovkám.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Přednosti

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Tvar: Žárovka
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Chladná
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál žárovky: Plast

Rozměry zářivky

- Výška: 11 cm
- Šířka: 6 cm

Design a provedení

- Materiál: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- Produktová řada: EyeComfort

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 8 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 11 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 406222



Datum vydání: 2024-08-16
Verze: 0.961

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com