

PHILIPS

Matná žárovka s tradičním vzhledem 75 W A60 E27

LED

4000 K

1055 lm

15 000 h

Nestmívatelné



8718696705612



Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Tradiční tvary, které dobře znáte a líbí se vám. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 86 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle.

Vysoce kvalitní světlo

- Zjistěte více o světle
- Navrženo pro pohodlí vašich očí
- Žádné viditelné blikání
- Chladné bílé světlo

Zvolte udržitelné řešení

- Bez UV a infračerveného záření
- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let
- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro celkové osvětlení místností
- Ideální pro celkové osvětlení místností

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Přednosti

Zjistěte více o světle



Teplota barev: Světlo se může lišit svou barevnou teplotou, která je udávána v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou barevné teploty produkují hřejivé, klidnější světlo, zatímco žárovky s vyšší barevnou teplotou produkují chladné, více energizující světlo. CRI: Index podání barev (CRI) popisuje vliv světelného zdroje na vzhled světla. Přirozené sluneční světlo má CRI 100. Hodnota CRI žárovek Philips LED je vždy vyšší než 80. Díky tomu se barvy zobrazují věrným a přirozeným způsobem.

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Žádné viditelné blikání

Rychlé blikání světla může být nepříjemné pro oči, způsobovat bolesti hlavy nebo dokonce vyvolat záchvat u osob trpících fotosenzitivní epilepsií. Blikání je nepříjemné a zbytečné. Diody LED mohou blikat z důvodu rychlé reakce na proud z předřadníku. Světla Philips LED jsou však navržena tak, aby kolísání výstupního proudu předřadníku bylo minimalizováno, což odstraňuje příčiny blikání. Proto je nevidíte, a to ani v náznaku.

Chladné bílé světlo



Tato žárovka má teplotu chromatičnosti 4000 K a navozuje tak výjimečně studenou, svěží a jiskřivou atmosféru.

Žádné ultrafialové nebo infračervené záření




Světlo neobsahuje infračervenou složku, takže nevyzařuje teplo. Světlo neobsahuje ani ultrafialovou složku. Díky těmto dvěma vlastnostem světlo nezpůsobuje vyblednutí látky ani jiných předmětů.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Ušetří až 80 % energie



V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 80% úspory. Zaplatí se a šetří peníze rok co rok. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Ideální pro celkové osvětlení

Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro

použití ve stolních a podlahových lampách a závěsných svítidlech. Ideální pro použití v kuchyních, k osvětlení kuchyňských ostrovů, obývacích pokojů a jídelen.

Navrženo pro pohodlí vašich očí

Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Rozsah okolní teploty: -20 až +45 °C
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1055 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000
- Světelný tok: 1 055 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 124,00

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8718696705612
- EOC: 871869670561200
- Název produktu: LED classic 75W E27 CW A60 FR ND 1CT/10

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.52

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.52
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 75
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 8,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 9

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 104 mm
- Celková délka: 104 mm
- Celková šířka: 60 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 60 mm
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 387426
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: E27

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696705612
- Čistá hmotnost: 0,04 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 10,7 cm
- Délka: 5,9 cm
- Šířka: 5,9 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.888

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com