

PHILIPS

Čirá žárovka s tradičním
vzhledem 60 W, G93 E27

LED

2700 K


806 lm

15 000 h

Nestmívatelná



8718696742457



Žárovka, která nemá obdoby

Tradiční tvary, které se vám líbí. Klasický vzhled žárovky, ale téměř o 80 % nižší spotřeba elektřiny. Široký vyzařovací úhel zajišťuje dokonalé a rovnoměrné osvětlení.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro celkové osvětlení místností

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Retro styl, moderní technologie LED

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Retro styl, moderní LED

Žárovky LED Classic jsou založené na standardní úsporné technologii LED. Nyní můžete získat tuto žárovku s moderní technologií v retro stylu.

Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný kulovitý zdroj
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne

Rozměry zářivky

- Výška: 14 cm
- Šířka: 9,5 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Účinnost: 115 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8718696742457
- EOC: 871869674245701
- Název produktu: LED classic 60W G93 E27 WW CL ND RF 1PF4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 7 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 14 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1825194

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696742457
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg
- Výška: 19,5 cm
- Délka: 10,4 cm
- Šířka: 10,4 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.802

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com