

PHILIPS

Stropní svítidlo
Shan, 12 W

Stropní svítidla

4000 K

White

Senzor



8718699680558



Světlo se senzorem pohybu zvyšuje pohodlí a pomáhá šetřit energii

Udělejte si pohodlí a ušetřete energii. Stropní svítidlo Philips se senzorem pohybu se automaticky zapíná a vypíná, takže nemusíte hledat vypínač, když vcházíte do místnosti nebo když ji opouštíte. Má široký detekční rozsah a technologie LED zajišťuje okamžité světlo hned po zapnutí, a to pouze tehdy, když ho opravdu potřebujete.

Jednoduše zážitek

- Svítidlo má vestavěný senzor pohybu, který se automaticky rozsvítí, když kolem něj projdete.
- Snadná instalace

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči

Odolnost

- Šetřící energii
- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Integrovaný senzor pohybu

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Šetřící energii

Šetří energii – pomůžete své peněžence i životnímu prostředí.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář, Garáž
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Senzor

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 108 mA
- Účinnost: 104 lm/W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,38 kg
- Výška: 8 cm
- Délka: 26 cm
- Šířka: 26 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 260 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1250
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 12
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699680558
- Čistá hmotnost: 0,42 kg
- Hrubá hmotnost: 0,54 kg
- Výška: 8,2 cm
- Délka: 30 cm
- Šířka: 30 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002216001



Datum vydání: 2024-06-15
Verze: 0.341

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com