

PHILIPS

Stropní svítidlo
Moire, 10 W

Stropní svítidla

2700 K

Bílá



8718699681098



Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro oči

Světelný efekt

- Toto stropní svítidlo je vybaveno technologií Interlaced Optics, která chytře přerozděluje světlo, a tím zlepšuje celkový zážitek z osvětlení. Čočky tohoto svítidla se vyznačují pyramidovou mikrostrukturou, která světlo rozptyluje a rovnoměrně distribuuje, takže méně namáhá oči.

Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

Světelný efekt

- Rovnoměrné vyzařování světla

Špičková kvalita

- Snadné čištění

Přednosti

Technologie Interlaced Optics

Toto stropní svítidlo je vybaveno technologií Interlaced Optics, která chytře přerozděluje světlo, a tím zlepšuje celkový zážitek z osvětlení. Čočky tohoto svítidla se vyznačují pyramidovou mikrostrukturou, která světlo rozptyluje a rovnoměrně distribuuje, takže méně namáhá oči.

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

Rovnoměrné vyzařování světla

Svítidlo rovnoměrně a jednotně osvětlí každou místnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Nenastavitelné
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

Různé

- Speciálně navrženo pro: Kuchyň, Ložnice, Jídelna, Garáž, Obývací pokoj, Pracovna
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 60 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,21 kg
- Celková výška: 50 mm
- Celková délka: 240 mm
- Celková šířka: 240 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 240 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1000
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: Teplé bílé světlo
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699681098
- Čistá hmotnost: 0,19 kg
- Hrubá hmotnost: 0,38 kg
- Výška: 28,2 cm
- Délka: 6,2 cm
- Šířka: 28,2 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.470

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com