

PHILIPS

Žárovka 75 W A60
E27 x2

LED

2700 K

1055 lm

15 000 h



8718699726973



Užijte si hřejivě bílé světlo LED

Žárovky Philips LED poskytují krásné teplé bílé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky čistému a elegantnímu designu je tato žárovka ideální náhradou za obyčejné mléčné žárovky.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Jednoduché LED pro každodenní užití

Přednosti

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Jednoduché LED pro každodenní užití



Philips LED pro každodenní užití je skvělou žárovkou pro běžné potřeby osvětlení. Poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon dle vašich představ, navíc za přijatelnou cenu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál žárovky: Plast

Rozměry zářivky

- Výška: 11 cm
- Šířka: 6 cm

Design a provedení

- Materiál: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 1055 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti: 2700 K
- Světelný tok: 1 055 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95,00 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 95 lm/W
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8718699726973
- EOC: 871869972697300
- Název produktu: LED 75W A60 E27 WW 230V FR ND 2CT/SRT6

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.5

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: >0.5
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 11 W
- Ekvivalentní příkon: 75 W
- Spotřeba energie: 11 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 11 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000 h

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 391868
- Referenční měření toku: Sphere
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60 Hz
- Stmívatelné: Ne
- Patice krytky: E27

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699726973
- Čistá hmotnost: 0,1 kg
- Hrubá hmotnost: 0,12 kg
- Výška: 10,8 cm
- Délka: 6,3 cm
- Šířka: 10 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001234422



Datum vydání: 2024-07-14
Verze: 0.230

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com