

PHILIPS

Žárovka 75 W A60
E27 x2

LED

4000 K

1055 lm

15 000 h



8718699726997



Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Špičková žárovka LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro každodenní aktivity v interiéru. Dosáhnete okamžité úspory energie a snížíte četnost výměny žárovek bez kompromisů na úkor kvality světla.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé.

Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1055 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000 K
- Světelný tok: 1 055 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 105,00 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8718699726997
- EOC: 871869972699700
- Název produktu: LED 75W A60 E27 CW 230V FR ND 2CT/SRT6

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.5

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: >0.5
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 75 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 10 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 10

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 110 mm
- Celková délka: 110 mm
- Celková šířka: 60 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 60 mm
- Registrační číslo EPREL: 391872
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: E27
- Lze jej použít v uzavřených svítidlech?
No



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.324

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com