

PHILIPS

Stropní světlo

Stropní svítidla

Moire CL200

White



8718699750510



Příjemné LED světlo, které je šetrné k vašim očím

Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro oči.

Světelný efekt

- Toto stropní svítidlo je vybaveno technologií Interlaced Optics, která chytře přerozděluje světlo, a tím zlepšuje celkový zážitek z osvětlení. Čočky tohoto svítidla se vyznačují pyramidovou mikrostrukturou, která světlo rozptyluje a rovnoměrně distribuuje, takže méně namáhá oči.

Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

Světelný efekt

- Rovnoměrné vyzařování světla

Špičková kvalita

- Snadné čištění

Přednosti

Technologie Interlaced Optics

Toto stropní svítidlo je vybaveno technologií Interlaced Optics, která chytře přerozděluje světlo, a tím zlepšuje celkový zážitek z osvětlení. Čočky tohoto svítidla se vyznačují pyramidovou mikrostrukturou, která světlo rozptyluje a rovnoměrně distribuuje, takže méně namáhá oči.

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

Rovnoměrné vyzařování světla

Svítidlo rovnoměrně a jednotně osvětlí každou místnost.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Kulaté

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Odolnost

- Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
- Faktor poklesu světelného toku: 70%
- Počet cyklů zapnutí: 15 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Doba zahřívání do 60 % světla: 2
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 106 lm/W

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Garáž
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 40 mA

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,2 kg
- Celková výška: 50 mm
- Celková délka: 220 mm
- Celková šířka: 220 mm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Průměr: 220 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 640
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
- Třída ochrany: Třída II – dvojitá izolace

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699750510
- Čistá hmotnost: 0,18 kg
- Hrubá hmotnost: 0,45 kg
- Výška: 25,1 cm
- Délka: 6,2 cm
- Šířka: 25,1 cm



Datum vydání:
2025-09-24
Verze: 0.366

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com