

PHILIPS

Stropní svítidlo


Funkční

DORIS CL257

nikl



8718699758844



Příjemné LED osvětlení, které neunavuje oči

Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro oči.

Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

Bezpečnost

- Odolnost proti vlhkosti

Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči
- Snadné čištění

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

Odolnost proti vlhkosti

Výrobek je odolný proti vlhkosti, takže jej můžete bez obav používat v koupelnách, kuchyních, na balkónech a jiných místech, kde se může vyskytovat vlhkost.

Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nej přísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou

schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: nikl
- Materiál: Kov, Plast

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,26 kg
- Výška: 7 cm
- Délka: 22 cm
- Šířka: 22 cm

Servis

- Záruka: 5 let

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 220 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 640
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 6
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699758844
- Čistá hmotnost: 0,29 kg
- Hrubá hmotnost: 0,5 kg
- Výška: 8 cm
- Délka: 28 cm
- Šířka: 28 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002367601



Datum vydání:
2024-05-08
Verze: 0.138

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com