

PHILIPS

Kouřová žárovka
s tradičním vzhledem 11 W,
ST64 E27

LED

1800 K

100 lm

15 000 h



8718699759650



Žárovka, která nemá obdobu

Žárovky Philips LED poskytují krásné teplé bílé světlo, dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky modernímu a elegantnímu designu je tato stmívatelná žárovka ideální náhradou za obyčejné mléčné žárovky.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Retro styl, moderní technologie LED

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Vypadá dobře zapnutá i vypnutá

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Retro styl, moderní LED

Žárovky LED Classic jsou založené na standardní úsporné technologii LED. Nyní můžete získat tuto žárovku s moderní technologií v retro stylu.

Vypadá dobře zapnutá i vypnutá



„Tato nádherná lampa s viditelným vláknem dodá každémístnosti styl a dotek nostalgie. Vypadá dobře zapnutá i vypnutá.“

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Kouřová
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Rozsah okolní teploty: -20 až +40 °C
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 1800 K
- Jmenovitý světelný tok: 100 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Kód barvy: 818 | CCT of 1800K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 1800 K
- Světelný tok: 100 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 43 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Dekorativní

Další charakteristiky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8718699759650
- EOC: 871869975965000
- Název produktu: LEDclassic 11W ST64 E27 smoky ND RFSRT4

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.54

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.54
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 11 W
- Spotřeba energie: 2,3 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 3

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 143 mm
- Celková délka: 143 mm
- Celková šířka: 64 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 64 mm
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: E27
- Lze jej použít v uzavřených svítidlech?
No

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699759650
- Čistá hmotnost: 0,04 kg
- Hrubá hmotnost: 0,07 kg
- Výška: 18,2 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 7 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.340

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com