

# PHILIPS

Čirá žárovka typu svíce  
s tradičním vzhledem  
60 W, P45 E14

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699762292



## Hřejivé bílé světlo a světelná kvalita bez kompromisů

Tradiční tvary, které dobře znáte a líbí se vám. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 85 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle.

### **Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky**

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

### **Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov**

- Dokonalé pro dekorativní svítidla

### **Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí**

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

# Přednosti

## Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

## Dokonalé pro dekorativní svítidla



Moderní osvětlení LED žárovek Philips typu lustr pro použití v dekorativních svítidlech, jako jsou lustry, stropní ventilátory, osvětlovací lišty a sloupová svítidla.

## Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný lustrový zdroj
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.4
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 124

## Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

## Informace o balení

- EAN: 8718699762292
- EOC: 871869976229200
- Název produktu: LED classic 60W E14 WW P45 CL ND RFSRT4

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.55
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 60
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 6,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Celková výška: 80 mm
- Celková délka: 80 mm
- Celková šířka: 45 mm

**Technické údaje**

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1825180

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718699762292
- Čistá hmotnost: 0,02 kg
- Hrubá hmotnost: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.260

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)