

PHILIPS

Žárovka 60 W A60
2× E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699770167



Užijte si hřejivě bílé světlo LED

Žárovky Philips LED poskytují krásné teplé bílé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky čistému a elegantnímu designu je tato žárovka ideální náhradou za obyčejné mléčné žárovky.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

Přednosti

Jemné světlo LED, příjemné pro oči



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Typ skla: Chladná
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál žárovky: Plast

Rozměry zářivky

- Výška: 11 cm
- Šířka: 6 cm

Design a provedení

- Materiál: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 100 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8718699770167
- EOC: 871869977016700
- Název produktu: LED 60W A60 E27 WW FR ND 2SRT6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 8 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 11 cm

Technické údaje

• Frekvence: 50-60 Hz

• Registrační číslo EPREL: 391867



Datum vydání: 2024-10-11
Verze: 0.210

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com