

# PHILIPS

Trubicová žárovka  
68 W E27

LED

3 000 K

950 lm

15 000 h



8718699771379



## Užijte si teplé bílé světlo LED

Žárovky Philips LED poskytují krásné teplé bílé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky čistému a elegantnímu provedení je tato žárovka ideální náhradou za klasické mléčné žárovky.

### Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

### Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

### Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Pro použití v chladničkách a mrazácích

# Přednosti

## Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit

světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

## Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

## Zvláštní žárovka pro spotřebiče

Žárovky do chladniček Philips lze používat v chladničkách, mrazácích a na podobných místech, kde jsou vystaveny nízkým provozním teplotám. Snadnou výměnou žárovky ve vašem spotřebiči za žárovku Philips získáte dlouhou životnost.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 240
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Jmenovitý světelný tok: 950 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5
- Kód barvy: 830 | CCT of 3000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 100

## Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

## Informace o balení

- EAN: 8718699771379
- EOC: 871869977137902
- Název produktu: LED Stick 68W T38 E27 WH FR ND SRT4

## Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0,51
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 68
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 9,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 10

#### Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 114,3 mm
- Celková délka: 114,3 mm
- Celková šířka: 37,2 mm

#### Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 415169

#### Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

#### Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

#### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699771379
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.358

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)