

PHILIPS

Bodové světlo 40 W
GX53

LED

2700 K

500 lm

15 000 h



8718699773717



Odolné bodové osvětlení LED se zaměřeným paprskem

Standardní žárovky Philips LED poskytují všestranné osvětlení, které je dokonalé pro každý typ místnosti.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Přednosti

Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky



Teplota chromatičnosti této žárovky je 2700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Toto světlo s chromatičností 2700K představuje ideální domácí osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: GX53
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 500 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.4
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 90

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Název produktu: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.5
- Napětí: 220-240 V
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 5,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 6

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 26 mm
- Celková délka: 25,5 mm
- Celková šířka: 75 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 391874

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

8718699773717

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699773717
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.474

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com