

PHILIPS

Reflektor 25 W, R50
E14

LED

2700 K

105 lm

15 000 h



8718699773779



Odolné bodové osvětlení LED se zaměřeným paprskem

Toto směrové svítidlo LED poskytuje soustředěný paprsek teplého bílého světla a je dokonalou náhradou za tradiční reflektory.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Přednosti

Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky



Teplota chromatičnosti této žárovky je 2700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Toto světlo s chromatičností 2700K představuje ideální domácí osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směřovatelný reflektorový zdroj
- Patice: E14
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 105 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 75 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8718699773779
- EOC: 871869977377900
- Název produktu: LED CLA 25W R50 E14 WW 36D ND SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 25 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 1,4 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 2

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 84 mm
- Celková délka: 84 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 210 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Registrační číslo EPREL: 397587

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699773779
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.252

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com