

PHILIPS

Reflektor 60 W, R50
E14

LED

2700 K

320 lm

15 000 h

Stmívání



8718699774219



Odolné světlo LED se zaměřeným jasným paprskem

Toto směrové svítidlo LED poskytuje soustředěný paprsek teplého bílého světla a je dokonalou náhradou za tradiční reflektory.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Přednosti

**Opravdu teplé bílé světlo jako
u žárovky**



Teplota chromatičnosti této žárovky je 2700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Toto světlo s chromatičností 2700K představuje ideální domácí osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směřovatelný reflektorový zdroj
- Patice: E14
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 320 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 74 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Informace o balení

- EAN: 8718699774219
- EOC: 871869977421900
- Název produktu: LED CLA 60W R50 E14 WW 36D D RF 1PF/10

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.7
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 4,3 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 84 mm
- Celková délka: 84 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 550 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Registrační číslo EPREL: 397589

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699774219
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,08 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.257

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com