PHILIPS

Reflektor 40 W R50 E14 ×2

LED

2700 K

210 lm

15 000 h

8718699774257

A ↑ G F

Odolné bodové osvětlení LED s jasným zaměřeným paprskem

Toto směrové svítidlo LED poskytuje soustředěný paprsek teplého bílého světla a je dokonalou náhradou za tradiční reflektory.

Vysoce kvalitní světlo

- Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Přednosti

Opravdu teplé bílé světlo jako u žárovky

Teplota chromatičnosti této žárovky je 2700 K a navozuje tak hřejivou a klidnou atmosféru skvělou pro odpočinek. Toto světlo s chromatičností 2700K představuje ideální domácí osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí
- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc
- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla
- Vyzařovací úhel: 36
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 210 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 75

Různé
- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení
- EAN: 8718699774257
- EOC: 871869977425700
- Název produktu: LED CLA 40W R50 E14 WW 36D ND RF 2SRT6

Spotřeba elektrické energie
- Účiník: 0.5
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 40
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 2,8
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 3

Rozměry a hmotnost výrobku
- Celková výška: 84 mm
- Celková délka: 84 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty
- Jmenovitá špičková intenzita: 400 cd

Servis
- Záruka: 2 roky

Technické údaje
- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 397588

Žárovka
- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699774257
- Čistá hmotnost: 0,11 kg
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 13 cm

Datum vydání: 2026-07-01
Verze: 0.180

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com