

PHILIPS

Bodové světlo
100 W R7S

LED

3 000 K


1600 lm

15 000 h

Stmívání



8718699780371



Stmívatelné lineární světlo LED s 300stupňovým paprskem

Toto inovativní lineární světlo LED představuje dokonalou náhradu za halogenové žárovky s patičí R7S, které daleko předčí i v energetické úspornosti.

Vysoce kvalitní světlo

- Chladné, energií nabitě světlo

Přednosti

3500 K [žárovky LED]



Tato žárovka s teplotou chromatičnosti 3500 K poskytuje studené světlo plné energie, které vytváří přívětivou atmosférou pro pohoštění přátel nebo posezení s knihou.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: R7s
- Stmívatelné: Ano
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1600 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.4
- Kód barvy: 830 | CCT of 3000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 114 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Informace o balení

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Název produktu: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.8
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 100 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 14 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 14

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 118 mm
- Celková délka: 118 mm
- Celková šířka: 29 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Registrační číslo EPREL: 397578

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699780371
- Čistá hmotnost: 0,09 kg
- Hrubá hmotnost: 0,11 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.520

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com