

PHILIPS

Bodové světlo
100 W R7S

LED

4000 K

1800 lm

15 000 h

Stmívání



8718699780395



Stmívatelné lineární světlo LED s 300stupňovým paprskem

Toto inovativní lineární světlo LED představuje dokonalou náhradu za halogenové žárovky s patičí R7S, které daleko předčí i v energetické úspornosti.

Vysoce kvalitní světlo

- Chladné bílé světlo

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Tvarem a velikostí je podobná halogenovému bodovému reflektoru
- Stejný tvar a velikost jako lineární halogenová světla

Přednosti

Chladné bílé světlo



Tato žárovka má teplotu chromatičnosti 4000 K a navozuje tak výjimečně studenou, svěží a jiskřivou atmosféru.

Nahradí halogenový reflektor



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního kapslového osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenový bodový reflektor.

Nahrazuje lineární halogenová světla



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního lineárního osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenová lineární světla.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: R7s
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ano
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1800 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 128

Různé

- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Informace o balení

- EAN: 8718699780395
- EOC: 871869978039501
- Název produktu: LED 100W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0,8
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 100
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 14
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 14

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 118 mm
- Celková délka: 118 mm
- Celková šířka: 29 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 397579

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699780395
- Čistá hmotnost: 0,14 kg
- Hrubá hmotnost: 0,17 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2026-05-30
Verze: 0.318

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com