

# PHILIPS

Žárovka 60 W A19  
E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699782696



## Dusk to Dawn

Žárovka Philips LED Dusk to Dawn je navržena tak, aby ještě víc šetřila energií než běžná LED tím, že se sama zapíná a vypíná s úrovní denního světla – v noci zajišťuje bezpečnostní světlo a za denního světla se vypne.

### **Světlo, nikoli pouhé osvětlení**

- Vestavěný světelný senzor pro automatické zapínání a vypínání

### **Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí**

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

# Přednosti

## Denní i noční senzor



Tato žárovka má vestavěný automatický světelný senzor, který ji

samočinně zapíná po setmění a vypíná za rozbřesku.

## Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Rozsah okolní teploty: -20 °C až 45 °C
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

## Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 2700
- Světelný tok: 806 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 107,00

## Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

## Další charakteristiky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

## Informace o balení

- EAN: 8718699782696
- EOC: 871869978269600
- Název produktu: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

**Spotřeba**

- Účinnost (zlomek): 0.7

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinnost: 0.7
- Napětí: 230 V
- Ekvivalentní příkon: 60
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 7,5
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 8

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Celková výška: 114 mm
- Celková délka: 114 mm
- Celková šířka: 62 mm

**Jmenovité hodnoty**

- Jmenovitá životnost: 15 000

**Technické údaje**

- Frekvence: 50
- Průměr: 62 mm
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 391894
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50
- Patice krytky: E27

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718699782696
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,1 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:  
2026-06-10  
Verze: 0.269

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)