



Kulová žárovka s tradičním vzhledem, čirá, 60 W G125 E27



Jen těžko byste mohli najít jinou žárovku, která by měla větší šmrnc. Tyto chytré žárovky LED mají čiré sklo a klasický kulovitý tvar. Vnesou retro styl do dekorativních svítidel nebo všude tam, kde potřebujete závan elegance. Na výběr máte ze stovek odstínů bílé – od teplé až po studenou. Odstíny si taky můžete naplánovat, aby se automaticky přizpůsobovaly vašim potřebám a náladám, které se pořád mění. Všechno se dá pohodlně ovládat přes aplikaci a dálkové ovládání WiZ nebo hlasem.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá nastavitelná bílá žárovka
- Až 806 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: G125
Patice: E27
Typ skla: Čiré
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,115 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 20 000
Nominální životnost: 15 000

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥90
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K
Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
Jmenovitý světelný tok: 806 lm
Doba náběhu: <0.5 s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 115

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 43 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8718699786717
EOC: 871869978671702
Název produktu: Wi-Fi BLE 60W G125
E27 927-65 CL 1PF/6

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5
Napětí: 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 60 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): E
Spotřeba energie: 7 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 180 mm
Celková délka: 180 mm
Celková šířka: 125 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000
Jmenovitý světelný tok: 806 lm
Jmenovitý výkon: 7 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Registrační číslo EPREL: 1901130
Referenční měření toku: Sphere

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8718699786717
Čistá hmotnost: 0,12 kg
Hrubá hmotnost: 0,2 kg
Výška: 22,5 cm
Délka: 12,8 cm
Šířka: 12,8 cm