




40W svíčka C37 E14



Svíčky jsou sice krásné, umí ale jenom jednu věc – vydávat světlo svíčky. Tyto žárovky LED ve tvaru svíčky vám na druhou stranu přináší kompletní spektrum barev – takže těchto věcí umí 16,7 milionu. Vyberte si odstín, který se ideálně hodí k tomu, co se kolem vás právě děje (ať už je to pěkně našlápnutá party, elegantní večeře, nebo jen odpočíváte na gauči u dobrého filmu). Taky si můžete naplánovat automatický přechod na dokonalou atmosféru vyladěnou podle vašich proměňujících se potřeb a nálad. Všechno se dá navíc pohodlně ovládat přes aplikaci a dálkové ovládání WiZ nebo dokonce i hlasem.


VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá žárovka s kompletním spektrem barev
- Až 470 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem




Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Exkluzivní světlo SpaceSense™, které se zapíná pohybem

Technologie WiZ SpaceSense promění vaše světla v senzory pohybu. Pokud máte v místnosti alespoň dvě světla WiZ, dá se v aplikaci WiZ aktivovat funkce SpaceSense a světla se mohou automaticky vypínat a zapínat pomocí detekce pohybu. Je to jednoduché. Je to SpaceSense. Je to WiZ.




Sledujte svou spotřebu energie

Získejte v aplikaci WiZ přehled o spotřebě energie svítidel. Snadno se dostanete k přehledu za týden nebo určitý den, abyste měli spotřebu energie v domácnosti lépe pod kontrolou.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: C37
Patice: E14
Typ skla: Chladná
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,045 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥90
Teplota chromatičnosti: 2200-6500 K
Kategorie barvy světla: Kompletní spektrum barev
Jmenovitý světelný tok: 470 lm
Doba náběhu: <0.5 s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 40 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8718699787097
EOC: 871869978709701
Název produktu: Wi-Fi BLE 40W C37
E14 922-65 RGB 1PF/6

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.51
Napětí: 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 40 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): F
Spotřeba energie: 4,9 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 116 mm
Celková délka: 116 mm
Celková šířka: 39 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000
Jmenovitý světelný tok: 470 lm
Jmenovitý výkon: 4.9 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Registrační číslo EPREL: 1877836
Referenční měření toku: Sphere

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8718699787097
Čistá hmotnost: 0,05 kg
Hrubá hmotnost: 0,09 kg
Výška: 16 cm
Délka: 7 cm
Šířka: 7 cm