



## Žárovka s tradičním vzhledem, oranžová 50 W A60 E27



Když máte chuť na klasiku, pořídte si retro žárovky. Tyto nastavitelné chytré žárovky LED A60 mají oranžově zabarvené sklo. Představují ideální řešení do dekorativních svítidel nebo všude tam, kde potřebujete závan elegance. Na výběr máte ze stovek odstínů bílé – od teplé až po studenou. Odstíny si taky můžete naplánovat, aby se automaticky přizpůsobovaly vašim potřebám a náladám, které se pořád mění. Všechno se dá pohodlně ovládat přes aplikaci a dálkové ovládání WiZ nebo hlasem.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá nastavitelná bílá žárovka
- Až 640 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



## Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



## Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



## Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



## Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



## Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.



## Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

## SPECIFIKACE

### CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér  
Tvar svítidla: A60  
Patice: E27  
Typ skla: Jantarová  
Stmívatelné: Ano

### ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,042 kg

### ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok  
Faktor poklesu světelného toku: 70%  
Počet cyklů zapnutí: 20 000  
Nominální životnost: 15 000

### OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Integrované LED: Ano  
Solární energie: Ne  
Warm glow stmívatelné světlo: Ne

### CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM  
Index podání barev (CRI):  $\geq 90$   
Teplota chromatičnosti: 2000-5000 K  
Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá  
Jmenovitý světelný tok: 640 lm  
Doba náběhu:  $< 0,5$  s  
Doba zahřívání do 60 % světla:  
Okamžité rozsvícení plného světla  
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 91

### DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 43 mA

### INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8718699787219  
EOC: 871869978721902  
Název produktu: Wi-Fi BLE 50W A60  
E27 920-50 Amb 1PF/6

### SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5  
Napětí: 220-240 V  
Ekvivalentní příkon: 50 W  
Štítek energetické účinnosti (EEL): F  
Spotřeba energie: 7 W  
Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

### ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 106 mm  
Celková délka: 106 mm  
Celková šířka: 60 mm

### JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000  
Jmenovitý světelný tok: 640 lm  
Jmenovitý výkon: 7 W

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60  
Technologie žárovky: LED  
Registrační číslo EPREL: 1901123  
Referenční měření toku: Sphere

### ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

### PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení  
Max. počet příslušenství: 9999  
Kompatibilní operační systémy: iOS  
Android  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Enki Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts  
Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

### ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8718699787219  
Čistá hmotnost: 0,04 kg  
Hrubá hmotnost: 0,09 kg  
Výška: 16 cm  
Délka: 7 cm  
Šířka: 7 cm