



Žárovka s tradičním vzhledem, oranžová, 50 W ST64 E27



Tato retro žárovka WiZ LED ST64 vnese do vašeho života světlo přizpůsobené lidem. Má klasický vzhled s jantarovým odstínem – ideální do dekorativních svítidel. Umožňuje nastavit různé odstíny teplého až chladného bílého světla a navodit tak požadovanou atmosféru. Můžete použít rozvrhy zapínání a vypínání světel podle denních nebo týdenních rutin, ovládat je chytrým telefonem nebo hlasem a mít ke svým světlům přístup na dálku, i když nejste doma. Světla WiZ se připojí ke stávající síti Wi-Fi, není zapotřebí žádný další hardware.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Chytrá nastavitelná bílá žárovka
- Až 640 lumenů
- Stačí zapojit a spustit
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Tlumte chytrá světla i bez stmívače

Světla ztlumte na požadovanou úroveň jednoduše přes chytrý telefon, ovládací příslušenství WiZ nebo hlasem. Nemusíte instalovat žádný drahý stmívač.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Tvar svítidla: ST64
Patice: E27
Typ skla: Jantarová
Stmívatelné: Ano

ROZMĚRY ŽÁŘIVKY

Hmotnost: 0,055 kg

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 20 000
Nominální životnost: 15 000

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 90
Teplota chromatičnosti: 2000-5000 K
Kategorie barvy světla: Nastavitelná bílá
Jmenovitý světelný tok: 640 lm
Doba náběhu: < 0.5 s
Doba zahřívání do 60 % světla:
Okamžité rozsvícení plného světla
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 91 lm/W

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 43 mA

INFORMACE O BALENÍ

EAN: 8718699787233
EOC: 87186997872302
Název produktu: Wi-Fi BLE 50W ST64
E27 920-50 Amb 1PF/6

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.5
Napětí: 220-240 V
Ekvivalentní příkon: 50 W
Štítek energetické účinnosti (EEL): F
Spotřeba energie: 7 W
Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Celková výška: 143 mm
Celková délka: 143 mm
Celková šířka: 64 mm

JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitá životnost: 15 000
Jmenovitý světelný tok: 640 lm
Jmenovitý výkon: 7 W

TECHNICKÉ ÚDAJE

Frekvence: 50-60
Registrační číslo EPREL: 1901146
Referenční měření toku: Sphere

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8718699787233
Čistá hmotnost: 0,06 kg
Hrubá hmotnost: 0,09 kg
Výška: 18,5 cm
Délka: 8,5 cm
Šířka: 8,5 cm