

Základní sada pásu LED, 2 m



Výchozí sada WiZ s dvoumetrovým LED páskem vám poskytne vše, co potřebujete k získání jasného, chytrého světla v plných barvách. Zkrátte flexibilní pásek na požadovanou velikost a přidejte do libovolného prostoru nepřímé, lineární osvětlení. Při použití Wi-Fi můžete světlo ztlumit nebo rozjasnit pomocí aplikace WiZ nebo hlasovými povely a můžete také používat přednastavené režimy osvětlení.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- Součástí balení je napájecí zdroj
- IP20/plast



Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Ovládání pomocí jakékoli platformy Matter pro chytrou domácnost

Tento produkt má certifikaci Matter, a je tedy možné jej snadno ovládat pomocí systémů Google Home, Amazon Alexa, Apple Home nebo jiných platforem pro chytrou domácnost s technologií Matter.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektrinu.




Miliony barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínáte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér
Stmívatelné: Ano

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok
Faktor poklesu světelného toku: 70%
Počet cyklů zapnutí: 50 000
Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ano
Integrované LED: Ano
Vypínač na kabelu: Ano
Obsahuje napájecí adaptér: Ano
Obsahuje dálkové ovládání: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM
Index podání barev (CRI): ≥ 80
Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K
Doba zahřívání do 60 % světla: 2
Měrný výkon (jmen.) (nom.): 80

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Obývací pokoj Kuchyň Ložnice Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 240 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Účinník: 0.3
Napětí: 100-240 V
Spotřeba energie: 20

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,24 kg
Celková výška: 2,2 mm
Celková délka: 2 000 mm
Celková šířka: 12 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: 440
Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)
Příkon žárovky: 20
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída II – dvojité izolace

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Wi-Fi: Wireless G
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home IFTTT
Klikaanklikuit Matter Samsung SmartThings Sonos

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8718699788162
Čistá hmotnost: 0,26 kg
Hrubá hmotnost: 0,35 kg
Výška: 13 cm
Délka: 7 cm
Šířka: 14 cm