



Senzor pohybu

Automatizace světel je díky bezdrátovému interiérovému senzoru pohybu WiZ snadná jako procházka růžovým sadem. Navíc vám i zhasne je, když jste někde pryč. Senzor obsahuje baterii a dá se umístit do vchodu nebo chodby. Nastavte si ho tak, aby v určitou dobu zapínal nebo vypínal světla na požadované nastavení.


VÝHODY VÝROBKŮ

- Napájení z baterií
- IP20/plast/bílá
- Kompatibilní se všemi produkty s technologií Connected by WiZ



Jednoduchá bezdrátová instalace

Díky napájení z baterie se obejdete bez kabeláže. Instalace je rychlá a snadná – buď použijete šroubky do stropu či stěny, nebo zařízení prostě položíte na stůl.



Flexibilní a pohodlné nastavení detekce pohybu

Nastavte světla tak, aby se zapínala s preferovaným jasnem nebo v určitém režimu (jako je noční nebo denní světlo). A když se nedetekuje žádný pohyb, můžete při stanoveném zpoždění pro světla naplánovat určitou akci.



Nastavte správné světlo ve správný čas

Nastavte senzory tak, aby aktivovaly vaše oblíbené světelné režimy v různých časech během dne – nastavte si v aplikaci WIZ konkrétní rytmus dané místnosti.




Kompatibilní se všemi světly technologie „Connected by WiZ“

Toto ovládací příslušenství WiZ je navrženo na ovládání všech druhů světel v prostředí technologie WiZ. Dá se používat k ovládání jakýchkoli světel jakékoli značky, pokud jsou vybavená technologií „Connected by WiZ“.



Aktivujte světla pohybem

Nastavte svá světla tak, aby se zapínala/vypínala nebo měnila jas či barvu, kdykoli zaznamenají nějaký pohyb. Tento senzor se připojuje přímo ke světlům WiZ a funguje, i když vám vypadne Wi-Fi síť.



Velký dosah připojení – 15 metrů

Tento senzor pohybu se propojí se světly WiZ umístěnými v dosahu až 15 metrů (v běžném interiéru s přepážkami a stěnami).



SPECIFIKACE

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White
Materiál: Plast

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Baterie součástí balení: Ano
Detekční oblast: 0 - 3 m
Ovládací vzdálenost: 15 m

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 3 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,103 kg
Celková výška: 50 mm
Celková délka: 62 mm
Celková šířka: 62 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ baterie: AA (LR6)
Kód IP: IP20
Třída ochrany: Třída III – bezpečné
velmi nízké napětí

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických
efektů: Yes
Definovaná doba podpory: Minimálně
60 měsíců od data uvedení
Max. počet příslušenství: 9999
Kompatibilní operační systémy: iOS
Android
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-
Fi (2,4 GHz)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8718699788209
Čistá hmotnost: 0,14 kg
Hrubá hmotnost: 0,14 kg
Výška: 16 cm
Délka: 7 cm
Šířka: 7 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.