



WiZmote

Ovládejte přes WiZmote světla dotykem tlačítka. Je kompatibilní se všemi produkty WiZ a má dosah 15 metrů. Zapínajte a vypínajte svetla, zjasňujte alebo tlumte osvetlenie v miestnosti, nastavte si nočné svetlo alebo nakonfigurujte některý ze čtyř oblíbených světelných režimů, a to i když právě nefunguje Wi-Fi.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Napájení z baterií
- IP20/plast/černá
- Kompatibilní se všemi produkty s technologií Connected by WiZ




Bezdrátové ovládání světel WiZ

Užijte si rychlé a snadné ovládání světel WiZ. Zapínajte a vypínajte svetla a upravujte jas jediným stisknutím. Připojuje se přímo ke světélům WiZ a funguje, i když vám vypadne Wi-Fi síť.



Velký dosah ovládání – 15 metrů

Ovládejte světla a zařízení v dosahu 15 metrů (v běžném interiéru s přepážkami a stěnami).



Snadno v místnosti ovládejte jedno nebo více světel

Toto přenosné ovládací příslušenství se může připojit k jedné místnosti a spouštět v této místnosti všechna světla – ať je tam jedno, nebo padesát. Chcete raději ovládat jinou místnost? Prostě v aplikaci změňte příslušenství, které je s danou místností propojené.



Kompatibilní se všemi světly technologie „Connected by WiZ“

Toto ovládací příslušenství WiZ je navrženo na ovládání všech druhů světel v prostředí technologie WiZ. Dá se používat k ovládání jakýchkoli světel jakékoli značky, pokud jsou vybavená technologií „Connected by WiZ“.



Oblíbené režimy osvětlení na jednom tlačítku

Jediným stisknutím světla zapnete či vypnete, upravíte jasnost, vyberete si oblíbený režim nebo přepnete na noční světlo. V aplikaci WiZ si můžete nastavit až čtyři oblíbené scény a režimy osvětlení.



SPECIFIKACE

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: Černá
Materiál: Plast

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Baterie součástí balení: Ano
Ovládací vzdálenost: 15 m

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 3Vdc V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,057 kg
Celková výška: 15 mm
Celková délka: 135 mm
Celková šířka: 38 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ baterie: AAA (LR03)
Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů
Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date
Max. počet příslušenství: 9999
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8718699789220
Čistá hmotnost: 0,06 kg
Hrubá hmotnost: 0,08 kg
Výška: 13,2 cm
Délka: 4,6 cm
Šířka: 7,6 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.