



## Chytrá zástrčka

S chytrou zásuvkou WiZ bude kterákoli zásuvka chytrá. Stačí zapojit obyčejné světlo nebo přístroj a budete je moci ovládat pomocí chytrého telefonu nebo hlasem. Zařízení můžete vypínat a zapínat podle nastavených rozvrhů, které odpovídají vašim každodenním rutinám, a ušetříte tak energii. Nikdy už si nebudete muset dělat starosti, jestli jste doma nenechali rozsvíceno nebo jste zapomněli vypnout spotřebiče, protože je můžete zkontrolovat v chytrém telefonu.

## VÝHODY VÝROBKŮ

- Systém Plug and Play
- Kompatibilní s technologiemi Alexa a Google Home
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem




## Okamžité nastavení všech funkcí chytré domácnosti

Postarejte se, aby používání všech funkcí chytré domácnosti byla prostě hračka. Připojte do své Wi-Fi sítě nové zařízení s technologií WIZ. Ovládejte svoje světla a zařízení, i když nejste doma. Nastavujte čas, kdy se budou automaticky zapínat nebo vypínat. A navíc nemusíte instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



## Udělejte ze všedních zařízení (jako jsou světla, ventilátory a řada dalších) chytrá.

Ovládejte běžná svítidla, dekorativní světla, ventilátory, svůj kávovar a další spotřebiče. Využijte technologii WIZ k ovládání zařízení, která potřebují jenom napájení, aby se zapnula, propojila a zareagovala na aplikaci.



## Snadné plánování a automatizace chytrých světel i zařízení

Naplánujte si automatické zapínání nebo vypínání domácích světel nebo spotřebičů a sladte je se svým každodenním nebo týdenním režimem. Automatizujte světla a zařízení, aby zůstávala vypnutá, když je nepotřebujete. Pojistíte si své bezpečí a budete šetřit elektřinou.



## Ovládání zařízení odkudkoli přes chytrý telefon

Nemusíte si dělat starosti, že jste doma nechali elektrické zařízení zapnuté a nikdo tam není. Ostatní zařízení se dají přes smartphone snadno vypínat i ovládat odtamtud, kde právě jste.



# SPECIFIKACE

## DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White  
Materiál: Plast

## OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Typ konektoru: Type E

## INTERAKTIVITA

Proud (A): 10

## SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 230 V

## ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,09 kg  
Celková výška: 58 mm  
Celková délka: 59 mm  
Celková šířka: 49 mm

## JMENOVITÉ HODNOTY

Jmenovitý výkon: Max 2300 W

## SERVIS

Záruka: 1 rok

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů  
Třída ochrany: Třída I – uzemnění

## ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

## PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes  
Wi-Fi: 802.11b/g/n  
Definovaná doba podpory: Minimum of 60 months after introduction date  
Max. počet příslušenství: 9999  
Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)  
Kompatibilita se systémy třetích stran: Alexa Google Home Homey IFTTT Matter Samsung SmartThings Siri Shortcuts

## ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8718699789343  
Čistá hmotnost: 0,08 kg  
Hrubá hmotnost: 0,12 kg  
Výška: 16,1 cm  
Délka: 7,1 cm  
Šířka: 7,1 cm



© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Informace zde uvedené se mohou bez upozornění změnit. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Všechny ochranné známky jsou majetkem společnosti Signify Holding nebo příslušných vlastníků.