

Prodloužení LED pásku, 1 m

Prodlužte si svůj LED pásek WiZ na délku až 10 metrů pomocí flexibilních barevných jednometrových prodlužovacích pásů, které vám dokážou rozjasnit barvami celou domácnost.

VÝHODY VÝROBKŮ

- Kompletní spektrum barev
- 1m LED pásek
- IP20/plast




Jednoduchá konfigurace funkcí pro chytré osvětlení

Světlo s technologií WiZ stačí připojit k Wi-Fi síti a můžete si hned vychutnávat výhody, které přináší chytré funkce – když nejste doma, můžete světla snadno ovládat tak, že naplánujete, kdy se budou automaticky zapínat a vypínat. Není třeba instalovat žádný další hardware, jako je rozbočovač nebo brána.



Nastavte světla podle vlastního plánu

Automatizujte chytrá světla, aby dodržovala vaše denní nebo týdenní rutiny. Naplánujte si, že se světla rozsvítí ráno nebo než přijedete domů, a když svítit nemusí, zhasnou, abyste šetřili elektřinu.



Navodte si dokonalou světelnou scénu

Kombinací různých barevných a bílých světelných režimů si můžete navodit ideální světelnou atmosféru na každý okamžik dne. Prostě si novou scénu uložte a kdykoli si ji můžete přes aplikaci WiZ nebo hlasem znovu vybrat.



Milióny barev a měnící se světelné režimy vám zpříjemní den

Vyberte si libovolnou barvu světla, která se vám líbí, nebo prostě využijte dynamický režim, který jsme vám připravili. Například režimy Ohniště nebo Oceán dokážou navodit úžasnou atmosféru, která vám zvedne náladu.



Navodte tu správnou atmosféru bílým světlem, které se dá nastavit od teplé až po studenou

Můžete si vybrat z široké škály teplot bílé (od povzbuzující chladné až po měkkou teplou), případně si jednoduše zvolit některý z přednastavených režimů (jako je Soustředění nebo Relaxace), a navodit si tak ideální atmosféru k čemukoli, co právě děláte.



Ovládejte chytré osvětlení, jak se vám hodí

Díky technologii WiZ se dá chytré osvětlení ovládat několika způsoby. Světla můžete nastavovat přes chytrý telefon, hlasem, dálkovým ovládáním WiZ nebo pomocí stávajícího nástěnného vypínače přepínejte mezi dvěma oblíbenými režimy. Je kompatibilní s aplikací Google Home, asistentem Alexa a zkratkami pro Siri v aplikaci Siri Shortcuts.

SPECIFIKACE

CHARAKTERISTIKA ZDROJE

Zamýšlené použití: Interiér

DESIGN A PROVEDENÍ

Barva: White

Materiál: Plast

ODOLNOST

Průměrná životnost (při 2,7 h/den): 15 rok

Faktor poklesu světelného toku: 70%

Počet cyklů zapnutí: 50 000

Nominální životnost: 15 000

OBSAHUJE FUNKCE/PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

Stmívatelné pomocí dálkového

ovladače: Ne

Integrované LED: Ano

Vypínač na kabelu: Ne

Obsahuje napájecí adaptér: Ne

Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Solární energie: Ne

Warm glow stmívatelné světlo: Ne

CHARAKTERISTIKA SVĚTLA

Konzistence barev: 6 SDCM

Index podání barev (CRI): ≥ 80

Teplota chromatičnosti: 2700-6500 K

Doba zahřívání do 60 % světla: 2

Měrný výkon (jmen.) (nom.): 80

SVĚTELNÝ ŘETĚZ / SVĚTELNÝ PÁS

Prodloužitelné: Ano

Výkon: 12 VDC

RŮZNÉ

Speciálně navrženo pro: Kuchyň

Ložnice Obývací pokoj Dětský pokoj

DALŠÍ CHARAKTERISTIKY

Proud žárovky: 800 mA

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

Napětí: 12 V

ROZMĚRY A HMOTNOST VÝROBKU

Čistá hmotnost: 0,05 kg

Celková výška: 2,2 mm

Celková délka: 1 000 mm

Celková šířka: 12 mm

SERVIS

Záruka: 2 roky

TECHNICKÉ ÚDAJE

Celkový světelný tok svítidla: 440/880

Technologie žárovky: LED

Barva světla: Barevné i bílé světlo (RGBW)

Regulovatelné svítidlo: Ano

Příkon žárovky: 11

Kód IP: IP20 | Chráněno proti vniknutí prstů

Třída ochrany: Třída III – bezpečné velmi nízké napětí

ŽÁROVKA

Upgradovatelný software: Ano

PODPOROVANÉ SYSTÉMY

Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: Yes

Wi-Fi: 802.11b/g/n

Definovaná doba podpory: Minimálně 60 měsíců od data uvedení

Max. počet příslušenství: 9999

Kompatibilní operační systémy: iOS Android

Komunikační protokol: Bluetooth Wi-Fi (2,4 GHz)

Kompatibilita se systémy třetích stran:

Alexa Enki Google Home Homey

IFTTT Matter Samsung SmartThings

Siri Shortcuts

Funkce technologie Matter: Přes rozbočovače třetích stran (Wi-Fi)

ROZMĚRY A HMOTNOST BALENÍ

EAN/UPC – výrobek: 8719514261082

Čistá hmotnost: 0,05 kg

Hrubá hmotnost: 0,12 kg

Výška: 16 cm

Délka: 4,5 cm

Šířka: 7,5 cm