

PHILIPS

Síťová LEDtube S14S

LED

300 mm

2700 K

S14S



8719514263567



Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Trubicové svítidlo Philips LED S14D poskytuje výjimečně dlouhou životnost a velkou energetickou úsporu. Díky teplému bílému světlu je toto trubicové svítidlo ideální dlouhotrvající náhradou za lineární fluorescenční trubicová světla (TL).

Vysoce kvalitní světlo

- Světlo všude okolo

Přednosti

Světlo všude okolo

Díky inovativnímu a přesto klasickému tvaru tato LED žárovka brání vzniku

stínu, který se zpravidla objevuje na hraně rozptylu proudu světla.

Výsledek? Přirozené, teplé bílé světlo všude kolem.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Jiné
- Patice: S14s
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Rozsah okolní teploty: -20 °C až 45 °C
- Nominální životnost: 30 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 250 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5 s
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 2700 K
- Světelný tok: 250 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,1
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 113 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- Certifikační značky: Splňuje požadavky směrnice RoHS, Značka CE, Certifikát KEMA Keur
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Značka CE: Ano
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8719514263567
- EOC: 871951426356700
- Název produktu: LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: 220–240 V
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 2,2
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 3

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 300 mm
- Celková délka: 300 mm
- Celková šířka: 30 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 30 000

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Průměr: 30 mm
- Registrační číslo EPREL: 387349
- Referenční měření toku: Sphere
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 0,1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: S14s
- Kompatibilita předřadníku: Síťové napájení

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514263567
- Čistá hmotnost: 0,1 kg
- Hrubá hmotnost: 0,13 kg
- Výška: 33,5 cm
- Délka: 3,3 cm
- Šířka: 5,1 cm



Datum vydání:
2025-08-30
Verze: 0.448

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesे odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com