

PHILIPS

Bodový zdroj
50 W PAR16 GU10

LED

2700/2500/2200 K

355 lm

15 000 h



8719514307780



Jeden světelný zdroj. Váš vypínač. Tři nastavení světla.

Změňte atmosféru v místnosti, aby lépe vyhovovala tomu, co zrovna děláte. Se svítilny LED Philips SceneSwitch můžete snadno změnit atmosféru z jasného osvětlení přes přirozené světlo až po příjemnou teplou zář. A bude vám stačit dosavadní vypínač.

Vysoce kvalitní světlo

- Světlo všude okolo

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Obnovení továrního nastavení svítilny
- Není třeba stmívač ani další instalace
- Svítilna si dokáže zapamatovat vaše poslední nastavení

Přednosti

Světlo všude okolo

Díky inovativnímu a přesto klasickému tvaru tato LED žárovka brání vzniku stínu, který se zpravidla objevuje na hraně rozptylu proudu světla. Výsledek? Přirozené, teplé bílé světlo všude kolem.

Restart (Sceneswitch)



Pokud je používáno více svítidel, která již nejsou synchronizována, stačí přepnout vypínač (zapnout a během 1 sekundy znovu vypnout) a svítidlo se vrátí do továrního nastavení.

System Plug and Play



Nevyžaduje žádnou další instalaci ani stmívač. Tato žárovka není vhodná k použití v kombinaci se stmívači. Používáte-li stmívač, nastavte jeho jas na 100 %.

Automatická paměť (sceneswitch)



Svítidlo Scene Switch má vestavěný paměťový čip, který si umí zapamatovat poslední nastavení světla, pokud je vypnuto na déle než 6 sekund. Pokud často neměníte aktivity, rozsvítí se světlo při příštím zapnutí ve vašem oblíbeném režimu.

Specifikace

General

- Vhodné pro zvýrazňující osvětlení: Ano

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směřovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Záruka

- Záruční lhůta: 2 roky

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2200–2500–2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 355 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5 s
- Kód barvy: 827–825–822 | CCT of 2700K/2500K/2200K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 2200, 2500, 2700
- Světelný tok: 355 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 73,00

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort
- Zvláštní funkce: SceneSwitch, WarmGlow

Další charakteristiky

- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8719514307780
- EOC: 871951430778000
- Název produktu: LED SSW 50W GU10 WW 36D RF ND SRT4

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.5

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220–240 V
- Ekvivalentní příkon: 50
- Štítek energetické účinnosti (EEL): F
- Spotřeba energie: 4,8
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková délka: 54 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000
- Jmenovitá špičková intenzita: 600 cd

Technické údaje

- Frekvence: 50–60
- Průměr: 50 mm
- Technologie žárovky: LED
- Registrační číslo EPREL: 1825225
- Referenční měření toku: Narrow Cone
- Stmívatelné: Ne
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60
- Patice krytky: GU10

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514307780
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2026-06-10
Verze: 0.364

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com