

PHILIPS

Bodové světlo
PAR16, GU10

LED

3 000 K

550 lm

15 000 h



8719514308633



Užívejte si teplé bílé světlo

Tato žárovka Philips LED poskytuje krásné, mimořádně hřejivé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky teplotě chromatičnosti imitující plamen je dokonalou volbou pro příjemnou atmosféru.

Vysoce kvalitní světlo

- Chladné, energií nabitě světlo

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako halogenový reflektor

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- 120° paprsek – bodový zdroj

Přednosti

3500 K [žárovky LED]



Tato žárovka s teplotou chromatičnosti 3500 K poskytuje studené světlo plné

energie, které vytváří přívětivou atmosférou pro pohostění přátel nebo posezení s knihou.

Nahrazuje halogenové bodové světlo



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního reflektorového osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenový reflektor.

120° paprsek – bodové [LED svítidla]

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 3000 K
- Jmenovitý světelný tok: 550 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 830 | CCT of 3000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 112 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8719514308633
- EOC: 871951430863300
- Název produktu: LEDClassic 550lm GU10 WH 120D ND1PF SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220-240 V
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 4.9
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková délka: 54 mm
- Celková šířka: 50 mm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Registrační číslo EPREL: 1825202

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514308633
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:
2025-09-10
Verze: 0.226

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com