

PHILIPS

Bodové svítidlo
65 W PAR16 GU10

LED

4000 K

485 lm

15 000 h



8719514308732



Užívejte si teplé bílé světlo

Tato žárovka Philips LED poskytuje krásné, mimořádně hřejivé světlo, výjimečně dlouhou životnost a okamžité výrazné energetické úspory. Díky teplotě chromatičnosti imitující plamen je dokonalou volbou pro příjemnou atmosféru.

Vysoce kvalitní světlo

- Chladné bílé světlo

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako halogenový reflektor

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro zdůrazňovací osvětlení

Přednosti

Chladné bílé světlo



Tato žárovka má teplotu chromatičnosti 4000 K a navozuje tak výjimečně studenou, svěží a jiskřivou atmosféru.

Nahrazuje halogenové bodové světlo



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry tohoto moderního reflektorového osvětlení LED představují dokonalou a trvale udržitelnou náhradu za tradiční halogenový reflektor.

Ideální pro zdůrazňovací osvětlení



Moderní osvětlení s dobře známým širokoúhlým světelným výstupem (36 stupňů). Toto bodové světlo LED je vhodné pro zvýrazňující i univerzální osvětlení. Lze jej použít v zápusných a kolejnicových stropních svítidlech a je ideální pro použití v kuchyních, k osvětlení kuchyňských ostrovů, obývacích pokojů a jidelen.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Směřovatelný reflektorový zdroj
- Patice: GU10
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Číré
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 36 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 485 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 98 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8719514308732
- EOC: 871951430873200
- Název produktu: LEDClassic 65W GU10 CW 36D ND 1PF SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.5
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 65 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 4.9 W
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 54 mm
- Celková délka: 54 mm
- Celková šířka: 50 mm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá špičková intenzita: 800 cd

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514308732
- Čistá hmotnost: 0,05 kg
- Hrubá hmotnost: 0,07 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Registrační číslo EPREL: 1825201



Datum vydání: 2025-09-13
Verze: 0.234

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com