

# PHILIPS

Svíčka 40 W P45  
E14

LED

2700 K

470 lm

15 000 h



8719514309388



## Špičková žárovka LED pro domácnost

Matné svíčky Philips LED poskytují efekt jemného rozptýleného světla a výjimečně dlouhou životnost. Díky čistému a elegantnímu designu je tato žárovka ideální pro lustr s malou patičí E14.

### Zvolte udržitelné řešení

- Dlouhá životnost žárovek – až 15 let

### Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Dokonalé pro dekorativní svítidla
- Jednoduché LED na každodenní užití

# Přednosti

## Průměrná životnost 15 000 hodin



Díky životnosti až 15 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často

a můžete si užívat perfektní řešení osvětlení až více než 15 let.

## Dokonalé pro dekorativní svítidla



Moderní osvětlení LED svíček Philips pro použití v dekorativních svítidlech, jako jsou lustry, stropní ventilátory, osvětlovací lišty a sloupová svítidla.

## Jednoduché LED na každodenní užití

Univerzální LED Philips představuje skvělou žárovkou pro běžné potřeby osvětlení. LED Philips poskytuje krásné světlo a spolehlivý výkon dle vašich představ, navíc za přijatelnou cenu.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný lustrový zdroj
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 470 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 95

## Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

## Informace o balení

- EAN: 8719514309388
- EOC: 871951430938801
- Název produktu: LED 40W P45 E14 WW FR ND 1PF/10

## Spotřeba elektrické energie

- Účinnost: 0.51
- Napětí: AC 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 40
- Spotřeba energie: 4,9
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 5

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Celková výška: 88 mm
- Celková délka: 88 mm
- Celková šířka: 45 mm

**Technické údaje**

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED

**Žárovka**

- Upgradovatelný software: Ne

**Podporované systémy**

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8719514309388
- Čistá hmotnost: 0,02 kg
- Hrubá hmotnost: 0,03 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání:  
2026-05-30  
Verze: 0.255

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)