

PHILIPS

Svíčka 60 W P48
E14

LED

6 500 K

806 lm

15 000 h



8719514309760



Špičková žárovka LED pro domácnost

Špičkové žárovky LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo kvalitu osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný lustrový zdroj
- Patice: E14
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Stmívatelné: Ne
- Materiál světelného zdroje: Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Nominální životnost: 15 000

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Integrované LED: Ano

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 6500 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0.5
- Kód barvy: 865 | CCT of 6500K
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 115

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Informace o balení

- EAN: 8719514309760
- EOC: 871951430976000
- Název produktu: LED 60W P48 E14 CDL FR ND 1SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Ekvivalentní příkon: 60
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E
- Spotřeba energie: 7
- Spotřeba energie kWh/1000 h: 7

Rozměry a hmotnost výrobku

- Celková výška: 95 mm
- Celková délka: 95 mm
- Celková šířka: 48 mm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Frekvence: 50-60
- Technologie žárovky: LED
- Kód IP: IP20
- Registrační číslo EPREL: 453241

Žárovka

- Upgradovatelný software: Ne

Podporované systémy

- Kompatibilní s funkcí Dynamických efektů: No
- Definovaná doba podpory: Nevztahuje se
- Kompatibilní operační systémy: Nevztahuje se
- Komunikační protokol: Nevztahuje se
- Kompatibilita se systémy třetích stran: Nevztahuje se

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514309760
- Čistá hmotnost: 0,03 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2026-07-18
Verze: 0.309

© 2026 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com